


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MGU48.426.25

Unica Plus - dekorativni ram - dvostruki (H) - 2x6 m - krem/krem



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Primena uređaja	Montaža
Tip proizvoda ili komponente	Dekoratívni ram
Ime dekorativnog elementa	Unica Plus
Broj dvostrukih modula	Dvostruki
Pravac instalacije	Horizontalno
Broj modula	2 x 6 modula
Način pričvršćivanja	Zavrtnjima
Nijansa boje	Krem
Side color	Krem

Dopunske informacije

Zaštitna oprema	Montažni ram
Materijal	ASA + PC: dekorativni ram ASA + PC: središnji deo LATER 4 G30V0 2307Y1 GRIS: montažni ram
Standardi	EN 60669-1
Širina	195 mm
Visina	175 mm
Dubina	16 mm
Udaljenost između centara	69 mm
Masa proizvoda	0,18 kg

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP20
Karakteristike životne sredine	Aceton Tečnost za čišćenje prozora Benzin Alkohol UV otpornost Ulje Tečni sapun Izbeljivač

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,2 cm
Package 1 Width	17,5 cm
Package 1 Length	19,5 cm
Package 1 Weight	195,0 g

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------