

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MGU48.426.871

Unica Plus - dekorativni ram - dvostruki (H) - 2x6 m - kakao/beli



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Primena uređaja	Montaža
Tip proizvoda ili komponente	Dekoratívni ram
Ime dekorativnog elementa	Unica Plus
Broj dvostrukih modula	Dvostruki
Pravac instalacije	Horizontalno
Broj modula	2 x 6 modula
Način pričvršćivanja	Zavrtnjima
Nijansa boje	Kakao
Side color	Bela

Dopunske informacije

Zaštitna oprema	Montažni ram
Materijal	ASA + PC: središnji deo LATER 4 G30V0 2307Y1 GRIS: montažni ram ABS (akrilonitril-butadien-stiren): dekorativni ram
Standardi	EN 60669-1
Širina	195 mm
Visina	175 mm
Dubina	16 mm
Udaljenost između centara	69 mm
Masa proizvoda	0,18 kg

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP20
Karakteristike životne sredine	Aceton Benzin Tečnost za čišćenje prozora Ulje Izbeljivač UV otpornost Alkohol Tečni sapun

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,2 cm
Package 1 Width	17,5 cm
Package 1 Length	19,5 cm
Package 1 Weight	190 g

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------