

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

MUR35025

Mureva Styl - naizmenični prekidač sa LED
lampicom nadgradni i ugradni - sivi



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Mureva Styl
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Vrsta tehnologije	Elektromehanička
Broj prekidača	1
Nijansa boje	Siva (RAL 7016)

Dopunske informacije

Montaža uređaja	Nadgradno Ugradno
Funkcija prekidača	Jednopolni naizmenični
Izvršni organ	Preklopni prekidač
Nazivna struja	10 AX
Tip opterećenja	Opterećenje za štedljive svetiljke sa balastom: 100 W
[ue] nazivni napon	250 V AC
Lokalna signalizacija	LED (plava)
Led current consumption	0.15 mA pri 250 V
Uslovi upotrebe	U zatvorenom/na otvorenom
Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren) Mesing SEBS
Način pričvršćivanja	Sa zavrtnjima bez matice
Kapacitet priključaka	1.5...2.5 mm ² za kruti kabl(ovi) 1.5...2.5 mm ² za višežični kabl(ovi) 1.5...2.5 mm ² za fleksibilni kabl(ovi)
Dužina ogoljenog dela žice	13 mm
Chemical and detergent products resistance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan
Visina	71 mm
Širina	71 mm
Dubina	40 mm

Okruženje

Oznake kvaliteta	AENOR EAC CE NF
Ip stepen zaštite	IP55
Ik stepen zaštite	IK08
Otpornost na plamen	Samogasivo 650 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Standardi	EN 60669-1
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...40 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-25...55 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,500 cm
Package 1 Width	7,200 cm
Package 1 Length	7,200 cm
Package 1 Weight	55,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,000 cm
Package 2 Width	17,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	648,000 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	40 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	4,580 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
Sustainable packaging	Yes
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja