

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

NSY17996 izlazna rešetka CEM 56



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ClimaSys
Product	ClimaSys CA
Kompatibilnost grupe proizvoda	ClimaSys ClimaSys CV EMC ventilator
Tip proizvoda ili komponente	Izlazna rešetka
Pribor / posebna kategorija	Pribor za kontrolu temperature
Pribor / posebna namena	ClimaSys EMC sistem ventilacije
Način pričvršćivanja	Sa zavrtanjima bez matice Kačenjem
Sastav uređaja	1 izlazna rešetka: prednji deo 1 metalni okvir: prekrivajući plastični element 1 metalna rešetka: pričvršćeno na okvir 1 zaptivka: između oboda rešetke i ormana

Dopunske informacije

Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren)
Boja	Izlaznu rešetku: siva (RAL 7035)
Dimenzije izreza	126.5 x 126.5 mm
Visina	150 mm spoljašnja:
Širina	150 mm spoljašnja:
Dubina	31 mm spoljašnja:
Ip stepen zaštite	IP54

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	15,5 cm
Package 1 Length	16 cm
Package 1 Weight	262 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	25
Package 2 Height	26,5 cm
Package 2 Width	31 cm
Package 2 Length	49 cm
Package 2 Weight	6,55 kg
Unit Type of Package 3	PAM
Number of Units in Package 3	525
Package 3 Height	108 cm
Package 3 Width	100 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	150,55 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------