

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYCAP125LZF

obojeni čelični poklopac izrez 125x125mm sa filterom IP55



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ClimaSys
Ime proizvoda	ClimaSys CA
Tip proizvoda ili komponente	Poklopac za zaptivanje
Pribor / posebna kategorija	Pribor za kontrolu temperature

Dopunske informacije

Lokacija za montiranje	Na ormanu
Način pričvršćivanja	Sa zavrtanjima bez matice
Kompatibilnost grupe proizvoda	ClimaSys ClimaSys CV EMC ventilator
Sastav uređaja	1 poklopac 1 filter
Materijal	Ofarban čelik
Boja	Siva (RAL 7035)
Dimenzije izreza	125 x 125 mm
Visina	240 mm spoljašnja:
Širina	180 mm spoljašnja:
Dubina	60 mm spoljašnja:

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55
-------------------	------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11,000 cm
Package 1 Width	20,000 cm
Package 1 Length	29,000 cm
Package 1 Weight	1,482 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	9,542 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	96

Package 3 Height	160,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	164,672 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------