

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYCCOTHCF

ClimaSys CC - jednostavni termostatski 250V -
opseg 0...60°C - NC - °F



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ClimaSys
Ime proizvoda	ClimaSys CC
Tip proizvoda ili komponente	Jednostavan termostatski
Opseg podešavanja temperature	0...60 °C
Prikazana informacija	Temperatura u °F

Dopunske informacije

Naponski ulaz	250 V
Tip senzora	Bimetalni
Tip kontakata i sastav	NC
Otpornost kontakata	10 mΩ
Servisni vek u ciklusima	100000 ciklusa
Maksimalna moć preklapanja	2 A 120...250 V AC induktivno pf: 0,6 10 A 250 V AC rezistivno 15 A 120 V AC rezistivno 30 W DC
Električna veza	4 priključka, kapacitet stezaljke: 2.5 mm²
Način montiranja	Stezaljkom
Visina	68 mm spoljašnja:
Širina	33 mm spoljašnja:
Dubina	44 mm spoljašnja:
Masa proizvoda	40 g
Lokacija za montiranje	Na montažnoj ploči 35 mm DIN šina Poprečne šine Spacial nosač
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...80 °C
Ip stepen zaštite	IP20
Histerezis	7 K +/- 0.4K
Histerezis	7 %
Broj izlaza	1 funkcija grejanja
Materijal	PC
Boja	Svetlosiva
Otpornost na plamen	Samogasivo u skladu sa UL94 (materijal V0)
Sertifikacija proizvoda	UL

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezanost ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	6,0 cm
Package 1 Length	8,0 cm
Package 1 Weight	65,333 g

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------