

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYCCOTHI

ClimaSys CC - termostat 250V - opseg +5...
60°C - 1 NO/NC - °C



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ClimaSys
Ime proizvoda	ClimaSys CC
Tip proizvoda ili komponente	Termostat
Opseg podešavanja temperature	5...60 °C
Prikazana informacija	Temperatura u °C

Dopunske informacije

Naponski ulaz	250 V
Tip senzora	Bimetalni
Tip kontakata i sastav	1 NO/NC
Otpornost kontakta	10 mΩ
Servisni vek u ciklusima	100000 ciklusa
Maksimalna moć preklapanja	4 A 250 V AC induktivno pf: 0,6 30 W DC 10 A 250 V AC induktivno
Električna veza	4 priključka, kapacitet stezaljke: 2.5 mm²
Način montiranja	Stezaljkom
Visina	68 mm spoljašnja:
Širina	56 mm spoljašnja:
Dubina	44 mm spoljašnja:
Masa proizvoda	100 g
Lokacija za montiranje	Poprečne šine Na montažnoj ploči 35 mm DIN šina Spacial nosač
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...80 °C
Ip stepen zaštite	IP20
Histererezis	7 K +/- 0.4K
Broj izlaza	1 funkcija grejanja 1 funkcija ventilacije
Materijal	PC
Boja	Svetlosiva
Otpornost na plamen	Samogasivo u skladu sa UL94 (materijal V0)
Sertifikacija proizvoda	UL

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5 cm
Package 1 Width	5,5 cm
Package 1 Length	7 cm
Package 1 Weight	80 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	75
Package 2 Height	26 cm
Package 2 Width	41,5 cm
Package 2 Length	32,5 cm
Package 2 Weight	7,428 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	3000
Package 3 Height	198 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	311 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------