

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

NSYCR10WU2C

ClimaSys PTC grejač 10W, 110-250V izolovan



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ClimaSys
Ime proizvoda	ClimaSys CR
Tip proizvoda ili komponente	Grejač
Opseg snage	10 W
Naponski ulaz	110...250 V AC 50/60 Hz
Električna veza	2 vijčana priključka 2.5 mm ²

Dopunske informacije

Radni položaj	Vertikalno
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...70 °C
Ip stepen zaštite	IP20
Električna klasa izolacije	Klasa II
Sertifikacija proizvoda	VDE[RETURN]UL
Materijal	Kućište: ekstrudirani aluminijum Poklopac: plastika
Visina	Spoljašnja: 98 mm
Širina	Spoljašnja: 38 mm
Dubina	75 mm spoljašnja:
Uslovi upotrebe	Potrebna električna zaštita Zatvoren orman Grejači moraju biti instalirani zajedno sa kontrolerom temperature
Način pričvršćivanja	Stezaljicama
Nosači za montažu	35 mm DIN šina

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	8,0 cm
Package 1 Length	11,0 cm
Package 1 Weight	160,0 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	19,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	9,46 kg
Unit Type of Package 3	PAM
Number of Units in Package 3	500
Package 3 Height	51,0 cm

Package 3 Width	100,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	114,6 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------