

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYCU1K2

ClimaSys standardna bočna rashladna jedinica
- 1250W na 230 V



Pregled

Vreme isporuke	Usually Ships within 4 Weeks
----------------	------------------------------

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ClimaSys
Ime proizvoda	CU
Tip proizvoda ili komponente	Uređaj za hlađenje
Mounting type	Strana
Installation	U zatvorenom strana
Namena proizvoda	Za ormane
Način montiranja	Zavrtnjima
Supply Voltage	230 V AC pri 50/60 Hz, monofazne
Rated Power	1250 W
Snaga hlađenja	1250 W 50/60 Hz L35-L35 910 W 50/60 Hz L35-L50

Dopunske informacije

Visina	999 mm
Širina	405 mm
Dubina	237 mm
[in] nazivna struja	3,8 A
Udarna struja	11 A
Snaga potrošnje u w	650 W pri 50/60 Hz, L35-L35 760 W pri 50/60 Hz, L35-L50
Odnos energetske efikasnosti	1,9
Tip upravljanja	Elektronski kontroler
Podešavanje opsega temperature	20...55 °C pri 50 Hz 20...50 °C pri 60 Hz
Temperatura okoline za rad	Unutar ormara: 20...46 °C Maksimalni: 55 °C Izvan ormara: 20...55 °C pri 50 Hz Izvan ormara: 20...50 °C pri 60 Hz
Noise level	65 dB u skladu sa EN/ISO 3746
Pritisak	25 bar
Flow rate	Unutrašnje kolo: 570 m3/h pri 50/60 Hz Spoljašnje kolo: 860 m3/h pri 50/60 Hz

Masa proizvoda	38 kg
Tip gasa hlađenja	R134a (0,38 kg)
Type of filter	Opcioni filter spoljašnjeg kola
Tip zaštite	Termička zaštita: T 6 A Zaštita od kratkog spoja:
Materijal	Čelik
Boja	Siva (RAL 7035)

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	CE
Direktive	2006/95/EC - niskonaponska direktiva 2004/108/EC - elektromagnetna kompatibilnost 2006/42/EC - mašine
Standardi	EN/ISO 12100 EN 378 EN 60335-1 EN 60204-1 EN 60335-2-40
Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529 (na spoljašnjem kolu) IP34 u skladu sa IEC 60529 (na spoljašnjem kolu)

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	23,7 cm
Package 1 Width	40,5 cm
Package 1 Length	99,9 cm
Package 1 Weight	38,0 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	125,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	227,0 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.