

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## NSYCU2K3P4R

ClimaSys standardna krovna rashladna  
jedinica - 2050W na 400 V



### Osnovne informacije

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda              | ClimaSys                                           |
| Ime proizvoda                | CU                                                 |
| Tip proizvoda ili komponente | Uređaj za hlađenje                                 |
| Mounting type                | Krov ormana                                        |
| Installation                 | U zatvorenom krov                                  |
| Namena proizvoda             | Za ormane                                          |
| Način montiranja             | Zavrtnjima                                         |
| Supply Voltage               | 400 V AC pri 50/60 Hz, trofazne                    |
| Rated Power                  | 2050 W                                             |
| Snaga hlađenja               | 2050 W 50/60 Hz L35-L35<br>1560 W 50/60 Hz L35-L50 |

### Dopunske informacije

|                                |                                                                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visina                         | 415 mm                                                                                                       |
| Širina                         | 567 mm                                                                                                       |
| Dubina                         | 401 mm                                                                                                       |
| [in] nazivna struja            | 1,9 A                                                                                                        |
| Udarna struja                  | 10 A                                                                                                         |
| Snaga potrošnje u w            | 990 W pri 50/60 Hz, L35-L35<br>1190 W pri 50/60 Hz, L35-L50                                                  |
| Odnos energetske efikasnosti   | 2,1                                                                                                          |
| Tip upravljanja                | Elektronski kontroler                                                                                        |
| Podešavanje opsega temperature | 20...55 °C                                                                                                   |
| Temperatura okoline za rad     | Unutar ormana: 20...46 °C<br>Izvan ormana: 20...50 °C<br>Maksimalni: 55 °C                                   |
| Noise level                    | 65 dB u skladu sa EN/ISO 3746                                                                                |
| Pritisak                       | 25 bar                                                                                                       |
| Flow rate                      | Spoljašnje kolo: 1820 m <sup>3</sup> /h pri 50/60 Hz<br>Unutrašnje kolo: 1050 m <sup>3</sup> /h pri 50/60 Hz |
| Masa proizvoda                 | 52 kg                                                                                                        |
| Tip gasa hlađenja              | R134a (0,55 kg)                                                                                              |
| Type of filter                 | Opcioni filter spoljašnjeg kola                                                                              |
| Tip zaštite                    | Termička zaštita: T 6 A<br>Zaštita od kratkog spoja:                                                         |
| Materijal                      | Čelik                                                                                                        |
| Boja                           | Siva (RAL 7035)                                                                                              |

## Okruženje

|                         |                                                                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sertifikacija proizvoda | CE                                                                                                          |
| Direktive               | 2006/95/EC - niskonaponska direktiva<br>2006/42/EC - mašine<br>2004/108/EC - elektromagnetna kompatibilnost |
| Standardi               | EN 60204-1<br>EN/ISO 12100<br>EN 60335-1<br>EN 378<br>EN 60335-2-40                                         |
| Ip stepen zaštite       | IP34 u skladu sa IEC 60529 (na spoljašnjem kolu)<br>IP54 u skladu sa IEC 60529 (na spoljašnjem kolu)        |

## Pakovanje

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 46,5 cm  |
| Package 1 Width              | 50,0 cm  |
| Package 1 Length             | 63,0 cm  |
| Package 1 Weight             | 53,0 kg  |
| Unit Type of Package 2       | P12      |
| Number of Units in Package 2 | 2        |
| Package 2 Height             | 66,0 cm  |
| Package 2 Width              | 80,0 cm  |
| Package 2 Length             | 120,0 cm |
| Package 2 Weight             | 120,0 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                      |
| Propis REACH                 |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                       |
| REACH bez SVHC               | Da                                                                                                                                                                          |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno  <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>                                          |
| Bez toksičnih teških metala  | Da                                                                                                                                                                          |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                          |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                                                      |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                               |
| Profil cirkularnosti         |  <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>                                         |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |