

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYCU3K3P4

ClimaSys standardni uređaj za hlađenje bočna
montaža - 2900W na 400 V



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ClimaSys
Ime proizvoda	CU
Tip proizvoda ili komponente	Uređaj za hlađenje
Mounting type	Strana
Installation	U zatvorenom strana
Namena proizvoda	Za ormane
Način montiranja	Zavrtnjima
Supply Voltage	400 V AC pri 50/60 Hz, trofazne
Rated Power	2900 W
Snaga hlađenja	2900 W 50/60 Hz L35-L35 2250 W 50/60 Hz L35-L50

Dopunske informacije

Visina	1270 mm
Širina	500 mm
Dubina	336 mm
[in] nazivna struja	2,6 A
Udarna struja	14 A
Snaga potrošnje u w	1220 W pri 50/60 Hz, L35-L35 1440 W pri 50/60 Hz, L35-L50
Odnos energetske efikasnosti	2,4
Tip upravljanja	Elektronski kontroler
Podešavanje opsega temperature	20...50 °C
Temperatura okoline za rad	Maksimalni: 50 °C Unutar ormara: 20...46 °C Izvan ormara: 20...50 °C
Noise level	70 dB u skladu sa EN/ISO 3746
Pritisak	25 bar
Flow rate	Unutrašnje kolo: 1450 m3/h pri 50/60 Hz Spoljašnje kolo: 1450 m3/h pri 50/60 Hz
Masa proizvoda	84 kg
Tip gasa hlađenja	R134a (0,84 kg)
Type of filter	Opcioni filter spoljašnjeg kola
Tip zaštite	Termička zaštita: T 6 A Zaštita od kratkog spoja:
Materijal	Čelik
Boja	Siva (RAL 7035)

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	CE
Direktive	2006/42/EC - mašine 2006/95/EC - niskonaponska direktiva 2004/108/EC - elektromagnetna kompatibilnost
Standardi	EN 60335-2-40 EN 378 EN 60204-1 EN/ISO 12100 EN 60335-1
Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529 (na spoljašnjem kolu) IP34 u skladu sa IEC 60529 (na spoljašnjem kolu)

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	33,6 cm
Package 1 Width	50,0 cm
Package 1 Length	127,0 cm
Package 1 Weight	84,0 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	161,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	221,0 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.