


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYCVA114M

metalna zaštita za filter i ventilator, prečnik
114mm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ClimaSys
Product	ClimaSys CV
Kompatibilnost grupe proizvoda	ClimaSys ClimaSys CV ventilator
Tip proizvoda ili komponente	Zadnja zaštitna rešetka
Pribor / posebna kategorija	Pribor za kontrolu temperature
Pribor / posebna namena	Za orman motora ventilatora
Lokacija za montiranje	Zadnji deo aksijalnog motora
Način pričvršćivanja	Sa zavrtnjima bez matice
Sastav uređaja	1 zaštitna rešetka

Dopunske informacije

Materijal	Čelik
Prečnik	114 mm
Visina	120 Mm spoljašnja: 104,8 mm tačke fiksiranja:
Širina	120 Mm spoljašnja: 104,8 mm tačke fiksiranja:

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,500 cm
Package 1 Width	15,500 cm
Package 1 Length	15,500 cm
Package 1 Weight	32,300 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	3,500 cm
Package 2 Width	15,500 cm
Package 2 Length	15,500 cm
Package 2 Weight	376,000 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	15 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	2,456 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------