

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYCVF165M24DPF

ClimaSys ventilator IP54, 165m³/h, 24V DC, sa izlaznom rešetkom i filterom G2



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ClimaSys
Ime proizvoda	ClimaSys CV
Tip proizvoda ili komponente	Ventilator
Type of filter	Standardni
Flow rate	Slobodan protok sa standardnim filterom: 188 m ³ /h
[us] nazivni napon	10...27.6 V
Naponski ulaz	24 V DC

Dopunske informacije

Absorbed power	8 W
[in] nazivna struja	0,3 A
Noise level < at	50...51 dB
Tip ležaja	Kuglični
Visina	Spoljašnja: 268 mm
Širina	Spoljašnja: 248 mm
Dubina	104 mm spoljašnja:
Dimenzije izreza	223 x 223 mm
Masa proizvoda	0,81 kg
Materijal	Izlaznu rešetku: brizgana termoplastika (ASA PC)
Boja	Izlaznu rešetku: siva (RAL 7035)
Temperatura okoline za rad uređaja	-10...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Maksimalni pritisak	50 Pa protok 0 m ³ /h
Povezivanje - priključci	Kabl
Ip stepen zaštite	IP54
Sastav uređaja	1 aksijalni motor 2 zaštitna rešetka: na prednjim i zadnjim površinama 1 filter: prednji deo aksijalnog motora 1 izlazna rešetka: prednji deo 1 šablon za otvor 1 napojni kabl
Uslovi upotrebe	Okolina uređaja mora biti relativno čista Protoci zavise od radne tačke, videti ProClima softver Izbegavati prečestu zamenu filtera Filter mora biti čišćen i redovno menjan Spoljašnja temperatura mora biti 5 °C niža nego unutrašnja

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18,5 cm
Package 1 Width	25,0 cm
Package 1 Length	27,0 cm
Package 1 Weight	1,068 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	64
Package 2 Height	120 cm
Package 2 Width	80 cm
Package 2 Length	120 cm
Package 2 Weight	100 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------