

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## NSYCVF38M48DPF

ClimaSys ventilator IP54, 38m<sup>3</sup>/h, 48V DC, sa izlaznom rešetkom i filterom G2



### Osnovne informacije

|                              |                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda              | ClimaSys                                                      |
| Ime proizvoda                | ClimaSys CV                                                   |
| Tip proizvoda ili komponente | Ventilator                                                    |
| Type of filter               | Standardni                                                    |
| Flow rate                    | Slobodan protok sa standardnim filterom: 44 m <sup>3</sup> /h |
| [us] nazivni napon           | 36...56 V                                                     |
| Naponski ulaz                | 48 V DC                                                       |

### Dopunske informacije

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Absorbed power                      | 3.6 W                                                                                                                                                                                                                                               |
| [in] nazivna struja                 | 0,07 A                                                                                                                                                                                                                                              |
| Noise level < at                    | 40...41 dB                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tip ležaja                          | Kuglični                                                                                                                                                                                                                                            |
| Visina                              | 137 mm spoljašnja:                                                                                                                                                                                                                                  |
| Širina                              | 117 mm spoljašnja:                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dubina                              | 49 mm spoljašnja:                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dimenzije izreza                    | 92 x 92 mm                                                                                                                                                                                                                                          |
| Masa proizvoda                      | 0,23 kg                                                                                                                                                                                                                                             |
| Materijal                           | Izlaznu rešetku: brizgana termoplastika (ASA PC)                                                                                                                                                                                                    |
| Boja                                | Izlaznu rešetku: siva (RAL 7035)                                                                                                                                                                                                                    |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -10...70 °C                                                                                                                                                                                                                                         |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                         |
| Maksimalni pritisak                 | 29 Pa protok 0 m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                                    |
| Povezivanje - priključci            | Kabl                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ip stepen zaštite                   | IP54                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sastav uređaja                      | 1 aksijalni motor<br>2 zaštitna rešetka: na prednjim i zadnjim površinama<br>1 filter: prednji deo aksijalnog motora<br>1 izlazna rešetka: prednji deo<br>1 šablon za otvor                                                                         |
| Uslovi upotrebe                     | Spoljašnja temperatura mora biti 5 °C niža nego unutrašnja<br>Okolina uređaja mora biti relativno čista<br>Izbegavati prečestu zamenu filtera<br>Protoci zavise od radne tačke, videti ProClima softver<br>Filter mora biti čišćen i redovno menjan |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova poveznica ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

## Pakovanje

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Unit Type of Package 1       | PCE   |
| Number of Units in Package 1 | 1     |
| Package 1 Height             | 15 cm |
| Package 1 Width              | 15 cm |
| Package 1 Length             | 10 cm |
| Package 1 Weight             | 265 g |

## Održivost ponude

|                              |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                    |
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>                         |
| EU RoHS direktiva            | У складу са изузецима                                     |
| Bez žive                     | Da                                                        |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                  |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>                                        |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a> |
| Profil cirkularnosti         | <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>           |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|