

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYDLCR110

modularno kućište DLCR tip za Spacial WM
čelični orman, 110 modula, V700xŠ500



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Pribor / posebna kategorija	Pribor za montažu
Application	Više namena Modularni razvod električne energije
Tip proizvoda ili komponente	Šasija
Kratko ime uređaja	DL
For enclosure nominal dimensions	-
Lokacija za montiranje	Prednja strana ormara
Kompatibilnost grupe proizvoda	Spacial Spacial S3X Spacial Spacial CRN
Sastav uređaja	1 konstrukcija šasije 1 sabirnica nule/uzemljenja 2 x 16 mm ² 5 x 6 mm ² 1 prednji panel 5 35 mm DIN šina
Količina po setu	Set od 1

Dopunske informacije

Materijal	Čelik
Boja	Prednji panel: siva (RAL 7035)
Završna obrada	Poliesterski prah
Način fiksiranja	Sa elementom za fiksiranje - na zadnjem delu sa nosačima lokacija
Podešavanje	U visinu od 40 do 85 mm za DIN šinu
Broj horizontalnih redova	5
Ukupan broj 18 mm modula	110
Tip prednje ploče	Puna i ploče sa otvorima
Broj otvora	5 izreza
Visina	655 mm
Širina	455 mm
Dubina	110 mm

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	47 cm
Package 1 Length	69,5 cm
Package 1 Weight	4,675 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------