

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYMB108

izolovana montažna ploča za orman

V1000xŠ800mm - bakelit



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Pribor / posebna kategorija	Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente	Montažna ploča
Primena uređaja	Više namena
Za ormane nazivnih dimenzija	- H: 800 mm W: 1000 mm - H: 1000 mm W: 800 mm
Lokacija za montiranje	Kliznica Direktno na zadnje odstoynike
Opis montažne ploče	Ravna
Kompatibilnost grupe proizvoda	Spacial Spacial S3D Spacial Spacial CRN Spacial Spacial S3X
Količina po setu	Set od 1
Materijal	Bakelit
Boja	Crna (RAL 9005)

Dopunske informacije

Način fiksiranja	Pričvršćivanje zavrtnjem na zadnje odstoynike - tip zavrtnja M8 Sa elementom za fiksiranje
Dopustivo trajno opterećenje	200 kg
Visina	965 mm
Širina	750 mm
Debljina	5 mm
Masa proizvoda	57 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,5 cm
Package 1 Width	75,0 cm
Package 1 Length	96,5 cm
Package 1 Weight	6,514 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da

Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Ugovorna garancija	
Garancija	18 meseci