


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYMM108

montažna ploča V1000xŠ800mm

galvanizovana čelična ploča reverzibilna



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Pribor / posebna kategorija	Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente	Montažna ploča
Primena uređaja	Više namena
Za ormane nazivnih dimenzija	- H: 800 mm W: 1000 mm - H: 1000 mm W: 800 mm
Lokacija za montiranje	Direktno na zadnje odstoynike Kliznica
Opis montažne ploče	Ravna
Kompatibilnost grupe proizvoda	Spacial Spacial S3D Spacial Spacial CRN Spacial Spacial S3X
Količina po setu	Set od 1
Materijal	Galvanizovani čelik

Dopunske informacije

Način fiksiranja	Pričvršćivanje zavrtnjem na zadnje odstoynike - tip zavrtnja M8 Sa elementom za fiksiranje
Dopustivo trajno opterećenje	150 kg
Visina	950 mm
Širina	750 mm
Debljina	2,5 mm
Masa proizvoda	13,96 kg
Specifičnost izvedbe	Instalacija u orman sa obrnutim dimenzijama

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,3 cm
Package 1 Width	75,5 cm
Package 1 Length	95,0 cm
Package 1 Weight	13,87 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	120 cm
Package 2 Width	80 cm
Package 2 Length	39 cm
Package 2 Weight	569 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------