

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYSM1412402D

Spacial SM kompaktni orman bez montažne ploče - VŠD1400x1200x400 mm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Ime proizvoda	Spacial SM
Tip proizvoda ili komponente	Kompaktni orman
Primena	Više namena
Tip dodatnog instalacionog pribora	Slobodnostojeći
Sastav uređaja	1 telo 2 vrata 2 ploča za kablovske uvodnice 1 sistem za završljivanje sa ručicom: vrata 1 sistem za blokadu: leva vrata 4 držač montažne ploče
Odvojivi delovi	Vrata sa zavrtnjima bez matice šarku Nosac montažne ploče sa zavrtnjima bez matice
Nazivna visina ormana	1400 mm
Nazivna širina ormana	1200 mm
Nazivna dubina ormana	400 mm

Dopunske informacije

Broj vrata	Prednji deo: 2 vrata
Otvaranje vrata	Nalevo (120 °) Nadesno (120 °)
Tip vrata	Ravna
Tip zaključavanja	Zaključavanje u 4 tačke, ručica sa umetkom 5 mm dvostruki prorez
Tip kućišta	Kućište iz jednog dela sa zavarenim zadnjim panelom Prednji deo formira čvrst ram sa zavarenim uglovima
Opis montažne ploče	Bez montažne ploče
Tip uvodne ploče	Standardna
Kablovski uvod	1 uvod
Materijal	Kućište: čelična ploča Vrata: čelična ploča Šarku: zamak
Obrada površine	Epoksi poliester prah
Boja	Orman: siva (RAL 7035) Ručicu: crna (RAL 9005)
Dostupnost za operacije	Prednji deo
Masa proizvoda	81 kg

Okruženje

Standardi	IEC 62208
Sertifikacija proizvoda	DNV[RETURN]UL[RETURN]BV
Ik stepen zaštite	IK10 u skladu sa IEC 62262
Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	153,0 cm
Package 1 Width	124,5 cm
Package 1 Length	49,0 cm
Package 1 Weight	81,0 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	98 cm
Package 2 Width	125 cm
Package 2 Length	153 cm
Package 2 Weight	189 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------