

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYSM18830

Spacial SM kompaktni orman bez montažne ploče - VŠD1800x800x300 mm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Ime proizvoda	Spacial SM
Tip proizvoda ili komponente	Kompaktni orman
Primena	Više namena
Tip dodatnog instalacionog pribora	Slobodnostojeći
Sastav uređaja	1 telo 1 ploča za kablovske uvodnice 1 sistem za završavanje sa ručicom: vrata 4 držač montažne ploče 1 vrata
Odvojivi delovi	Vrata sa zavrtnjima bez matice šarku Nosač montažne ploče sa zavrtnjima bez matice
Nazivna visina ormara	1800 mm
Nazivna širina ormara	800 mm
Nazivna dubina ormara	300 mm

Dopunske informacije

Broj vrata	Prednji deo: 1 vrata
Otvaranje vrata	Reverzibilno (120 °)
Tip vrata	Ravna
Tip zaključavanja	Zaključavanje u 4 tačke, ručica sa umetkom 5 mm dvostruki prorez
Tip kućišta	Kućište iz jednog dela sa zavarenim zadnjim panelom Prednji deo formira čvrst ram sa zavarenim uglovima
Opis montažne ploče	Bez montažne ploče
Tip uvodne ploče	Standardna
Kablovski uvod	1 uvod
Materijal	Kućište: čelična ploča Vrata: čelična ploča Šarku: zamak
Obrada površine	Epoksi poliester prah
Boja	Orman: siva (RAL 7035) Ručicu: crna (RAL 9005)
Dostupnost za operacije	Prednji deo
Masa proizvoda	76 kg

Okruženje

Standardi	IEC 62208
Sertifikacija proizvoda	BV[RETURN]DNV[RETURN]UL
Ik stepen zaštite	IK10 u skladu sa IEC 62262
Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	193,0 cm
Package 1 Width	84,5 cm
Package 1 Length	39,0 cm
Package 1 Weight	76,0 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	78 cm
Package 2 Width	85 cm
Package 2 Length	193 cm
Package 2 Weight	156 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------