


Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

NSYSPF3100

Spacial SF prednje podnožje - 100x300 mm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Pribor / posebna kategorija	Pribor ormana
Tip proizvoda ili komponente	Prednja strana podnožja
Application	Prisma aplikacija Više namena
Nominal dimensions of the housing	-
Sastav uređaja	Elementi za montažu 4 poklopac ugla 1 prednji panel 1 zadnji panel 4 ugao
Kompatibilnost grupe proizvoda	Spacial Spacial SF Spacial Spacial SM Prisma Prisma PH
Držač za montažu	Bočni paneli postolja

Dopunske informacije

Način fiksiranja	Sa elementom za fiksiranje - na konstrukciji lokacija
Boja	Siva (RAL 7022)
Završna obrada	Epoksi poliestar prah
Trajno dopustivo opterećenje	1300 kg
Visina	100 mm
Širina	Nazivno: 300 mm

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20 (kompletno postolje)
Ik stepen zaštite	IK10

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11,500 cm
Package 1 Width	20,000 cm
Package 1 Length	31,500 cm
Package 1 Weight	3,194 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	16,620 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	20
Package 3 Height	45,000 cm

Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	78,480 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------