


Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

NSYSPF6100

Spacial SF/SM prednje podnožje - 100x600 mm



Pregled

Vreme isporuke Usually Ships within 4 Weeks

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Pribor / posebna kategorija	Pribor ormana
Tip proizvoda ili komponente	Front and rear plinth
Application	PC aplikacija Elektronska aplikacija Više namena Primena za odeljivanje
Nominal dimensions of the housing	-
Sastav uređaja	Elementi za montažu 4 poklopac ugla 1 prednji panel 1 zadnji panel 4 ugao
Kompatibilnost grupe proizvoda	Spacial Spacial SF Spacial Spacial SM Spacial Spacial SD Spacial Spacial S3D
Držač za montažu	Bočni paneli postolja

Dopunske informacije

Način fiksiranja	Sa elementom za fiksiranje - na konstrukciji lokacija
Boja	Siva (RAL 7022)
Završna obrada	Epoksi poliester prah
Trajno dopustivo opterećenje	1300 kg
Visina	100 mm
Širina	Nazivno: 600 mm

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20 (kompletno postolje)
Ik stepen zaštite	IK10

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11,000 cm
Package 1 Width	20,000 cm
Package 1 Length	61,500 cm
Package 1 Weight	4,309 kg
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	72
Package 2 Height	160,000 cm
Package 2 Width	100,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	323,248 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------