

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYSPS4100

Spacial SF/SM bočni panel podnožja - 100x400 mm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Pribor / posebna kategorija	Pribor ormana
Tip proizvoda ili komponente	Bočna strana podnožja
Application	Više namena
Nominal dimensions of the housing	-
Sastav uređaja	Elementi za montažu 4 poklopac ugla 2 bočni panel
Kompatibilnost grupe proizvoda	Spacial Spacial SF Spacial Spacial SM
Držač za montažu	Prednje postolje

Dopunske informacije

Način fiksiranja	Sa zavrtnjima bez matice
Boja	Siva (RAL 7022)
Završna obrada	Epoksi poliester prah
Visina	100 mm
Širina	Nazivno: 400 mm

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20 (kompletno postolje)
Ik stepen zaštite	IK10

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,000 cm
Package 1 Width	11,500 cm
Package 1 Length	25,500 cm
Package 1 Weight	1,065 kg
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	13,200 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	96
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	117,600 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------