

# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# NU301830

## 2 USB 2.0 utičnica napajanja 2m A+C alu



### Osnovne informacije

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Grupa proizvoda              | New Unica  |
| Tip proizvoda ili komponente | USB punjač |
| Prezentacija uređaja         | Mehanizam  |

### Dopunske informacije

|                                     |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primena uređaja                     | Punjač                                                                                                                                                                            |
| Montaža uređaja                     | Ugradno                                                                                                                                                                           |
| Broj modula                         | 2 modula                                                                                                                                                                          |
| Type of USB power supply            | USB type A + C                                                                                                                                                                    |
| Nijansa boje                        | Aluminijum                                                                                                                                                                        |
| [ue] nazivni napon                  | 100...240 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                           |
| Maksimalna potrošnja u w            | 0,075 W                                                                                                                                                                           |
| Nazivna izlazna snaga               | 12 W                                                                                                                                                                              |
| Ulazna snaga                        | 12 W                                                                                                                                                                              |
| Servisni vek u satima               | 30000 sati 12 W                                                                                                                                                                   |
| Broj utičnica                       | 2                                                                                                                                                                                 |
| Integrisani načini povezivanja      | 1 USB tip A 5 V DC, maksimalna struja opterećenja: 1 A<br>1 USB type C 5 V DC, maksimalna struja opterećenja: 2.4 A                                                               |
| Materijal                           | ABS (akrilonitril-butadien-stiren): centralna pločica<br>PC (polikarbonat) GF10 FR: kućište<br>PC (polikarbonat) GF10 FR: unutrašnji poklopac                                     |
| Tip zaštite                         | Zaštita od kratkog spoja                                                                                                                                                          |
| Broj priključaka                    | 2 vijčani priključci                                                                                                                                                              |
| Kapacitet priključaka               | 2 x 0.75...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> za kruti kabl(ovi)<br>2 x 0.75...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> za fleksibilni kabl(ovi)<br>2 x 0.75...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> za višezični kabl(ovi) |
| Dužina ogoljenog dela žice          | 8 mm                                                                                                                                                                              |
| Kompatibilnost proizvoda            | Svi uređaji koji ispunjavaju EN 62684 standard                                                                                                                                    |
| Način pričvršćivanja                | Sa kukicama<br>Sa zavrtnjima bez matice                                                                                                                                           |
| Tip pakovanja                       | Pakovanje u kesicama                                                                                                                                                              |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | 0...40 °C                                                                                                                                                                         |
| Temperatura okoline za skladištenje | -5...50 °C                                                                                                                                                                        |
| Standardi                           | ETSI EN 301 489-4<br>EN 62684<br>EN 60950-1                                                                                                                                       |
| Visina                              | 45 mm                                                                                                                                                                             |
| Širina                              | 22,5 mm                                                                                                                                                                           |
| Dubina                              | 42 mm                                                                                                                                                                             |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dubina za ugradnju              | 30,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Otpornost na hemijske supstance | Otporan na alkohol (70%)<br>Otporan na alkohol (96%)<br>Otporan na A-mlečnu kiselinu<br>Otporan na razblaženi kvarterni amonijum<br>Otporan na razblaženo izbeljivač<br>Otporan na razblažen amonijak<br>Otporan na vodu sa sapunom<br>Otporan na čistač kristala<br>Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina<br>Otporan na heksan |

## Okruženje

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Električna klasa izolacije | Klasa II |
| Ik stepen zaštite          | IK04     |
| Ip stepen zaštite          | IP20     |

## Pakovanje

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 3,900 cm  |
| Package 1 Width              | 4,500 cm  |
| Package 1 Length             | 4,500 cm  |
| Package 1 Weight             | 54,000 g  |
| Unit Type of Package 2       | BB1       |
| Number of Units in Package 2 | 10        |
| Package 2 Height             | 6,000 cm  |
| Package 2 Width              | 14,500 cm |
| Package 2 Length             | 26,000 cm |
| Package 2 Weight             | 612,000 g |
| Unit Type of Package 3       | S01       |
| Number of Units in Package 3 | 20        |
| Package 3 Height             | 15,000 cm |
| Package 3 Width              | 15,000 cm |
| Package 3 Length             | 40,000 cm |
| Package 3 Weight             | 1,429 kg  |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                        |
| Propis REACH                 |  REACH Deklaracija                         |
| REACH bez SVHC               | Da                                                                                                                            |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija            |
| Bez toksičnih teških metala  | Da                                                                                                                            |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                            |
| RoHS regulativa za Kinu      |  RoHS Deklaracija Za Kinu                  |
| Informacije o RoHS izuzecima |  Da                                        |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |
| Profil cirkularnosti         |  Informacije O Kraju Radnog Veka           |