

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NU386230

Kablovski otvor 2 modula aluminijum



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Pribor / posebna kategorija	Pribor za kabliranje
Tip proizvoda ili komponente	Priključak kabla
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Broj modula	2 modula
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje	Aluminijum

Dopunske informacije

Nazivna struja	16 A
Povezivanje - priključci	Kabl
Broj kablova	1 12 mm ² za fleksibilni 1 12 mm ² za kruti
Materijal	Termoplastika ABS-UV stabilizovana: mehanizam poklopca
Standardi	EN 60670-22 CE
Direktive	2014/35/EU - niskonaponska direktiva
Temperatura okoline za rad uređaja	15...30 °C
Temperatura okoline za skladištenje	0...35 °C
Širina	45 mm
Visina	45 mm
Masa proizvoda	0,021 kg
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK04
Ip stepen zaštite	IP20

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	4,5 cm
Package 1 Length	4,5 cm
Package 1 Weight	23 g

Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	8 cm
Package 2 Width	18 cm
Package 2 Length	18,5 cm
Package 2 Weight	316 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	80
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	2,79 kg

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.