


Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

NU821854 2x8 modula nadgradna kutija antracit



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Primena uređaja	Montaža
Tip proizvoda ili komponente	Montažna kutija
Broj modula	2 x 8 modules
Način pričvršćivanja	Zavrtnjima

Dopunske informacije

Montaža uređaja	Nadgradno
Kablovski uvod	5 odvojive ploče 2 dno cable entries 30 mm 2 dno cable entries 20 mm 2 dno cable entries 25 mm
Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren): kutija ABS (akrilonitril-butadien-stiren): separator PC: tower
Dubina	50 mm
Širina	230 mm
Visina	165 mm
Masa proizvoda	0,31 kg
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK04
-------------------	------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,0 cm
Package 1 Width	18,5 cm
Package 1 Length	25,0 cm
Package 1 Weight	421,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30 cm

Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	2,97 kg

Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da