

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

PRA31318

Pragma flush orman - IP40 - 3 k 18 modula -
obična vrata



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Pragma
Tip proizvoda ili komponente	Orman
Tip ormana	Razvodni orman
Širina	456 Mm zid: 486 mm spoljašnja strana:
Visina	630 Mm zid: 660 mm spoljašnja strana:
Dubina	86 Mm zid: 43 mm spoljašnja strana:
Nb of 18 mm modules per row	18
Nb of horizontal rows	3
Električna klasa izolacije	Dupla izolacija Klasa II
Obezbeđena oprema	2 x priključni blok 1 x identifikaciona oznaka 1 x set oznaka 1 x traka sa slepim poklopcima
Type of door	Puni

Dopunske informacije

Montaža ormana	Ugradna
9 mm redovi	36
Ukupan broj 18 mm modula	54
Snaga disipacije u w	68 W
[in] nazivna struja	125 A
[ui] nazivni napon izolacije	800 V
Tip šine	DIN
Opis montažne ploče	Bez montažne ploče
Kablovski uvod	Odvojive ploče Bočni definisani otvori Kabl ili cev
Broj priključnih blokova	1 uzemljenje (Quick) sa 24 izvodi 1 nula (Quick) sa 24 izvodi
Izvodi razvodnog bloka	3 x 25 mm ² za uzemljenje 21 x 4 mm ² za uzemljenje 3 x 25 mm ² za nula 21 x 4 mm ² za nula
Materijal kućišta	Zadnji deo: tehno plastika Vrata: tehno plastika Prednja strana: tehno plastika
Boja	Vrata: bela (RAL 9016) Orman: bela (RAL 9016) Prednja strana: siva (RAL 7004)
Segment tržišta	Male komercijalne zgrade Stambene zgrade
Dubina za ugradnju	86 mm
Unutrašnja dubina	84 mm

Okruženje

Otpornost na vatru	Zadnji deo: 650 °C Prednja strana: 650 °C Vrata: 650 °C
Ip stepen zaštite	IP30 bez vrata IP40 sa vratima
Ik stepen zaštite	IK08 bez vrata IK09 sa vratima
Kategorija prenapona	II
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Standardi	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	19,000 cm
Package 1 Width	50,500 cm
Package 1 Length	68,000 cm
Package 1 Weight	5,992 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	160,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	71,920 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------