

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

SRVS240BP-9A

SE Easy UPS SRVS 240V baterijski modul za
6 i 10kVA Tower, model bez baterija



Pregled

Vreme isporuke	Usually in Stock
----------------	------------------

Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Uređaji za besprekidno napajanje (UPS)
Tip baterije	Olovna baterija
Zaštitna oprema	Uputstvo za upotrebu Battery cable

Baterija i runtime

Broj blokova baterija po nizu	20
Montaža uređaja	Floor mounted
Broj slotova napunjenih baterijama	0
Broj slotova bez baterije	0
Napon baterije	240 V

Fizički

Boja	Crna
Visina	36,8 cm
Širina	19 cm
Dubina	48,5 cm
Masa proizvoda	60 kg
Način montiranja	Ne može se ugraditi u rek
USB kompatibilno	No

Usklađenost

Sertifikacija proizvoda	CE[RETURN]UKCA[RETURN]EAC[RETURN]EN/IEC 62040-1
-------------------------	---

Okolina

Temperatura okoline za rad uređaja	0...40 °C
Relativna vlažnost	0...95 % bez kondenzacije
Nadmorska visina za rad	0...3000 m
Temperatura okoline za skladištenje	-15...40 °C
Relativna vlažnost za skladištenje	0...95 % bez kondenzacije
Nadmorska visina skladištenja	0...15000 m

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	46 cm
Package 1 Width	29 cm
Package 1 Length	57 cm
Package 1 Weight	63 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	2 years repair or replace
-----------	---------------------------