



Principales

Gamme de produits	Acti 9
Nom du produit	Acti 9 MIN
Nom abrégé d'appareil	MIN
Type de produit ou de composant	Minuteur électromécanique
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)

Complémentaires

Application de l'appareil	Bâtiment
Type de charge	Tube fluorescent corrigé en parallèle 14 x 40 W 4,7 µF Tube fluorescent corrigé en parallèle 10 x 58 W 7 µF Tube fluorescent corrigé en parallèle 3,0 x 100 W 18 µF Ampoule halogène 230 V CA 2300 W Ampoule incandescence 230 V CA 2300 W Lampe fluocompacte 2300 VA Lampe fluorescente compacte 21 x 7 W Lampe fluorescente compacte 13 x 11 W Lampe fluorescente compacte 10 x 15 W Lampe fluorescente compacte 7 x 20 W Lampe LED $2 \times 30 \text{ W}$ Lampe LED > 2 W 300 W
Consommation électrique en VA	1 VA
Courant commuté maximum	16 A - 230 V c.a. $\text{pf} = 1$
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V c.a. à 50 Hz
Temporisation	Ajustable entre 1 et 7 minutes
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	2
Mode de raccordement	Bornes à vis - $\leq 6 \text{ mm}^2$
Largeur	18 mm
Hauteur	83 mm
Profondeur	68 mm
Poids du produit	84 g

Environnement

Température de fonctionnement	-10...50 °C
Degré de protection IP	IP20 B

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2 cm
Largeur de l'emballage 1	7 cm
Longueur de l'emballage 1	9,9 cm
Poids de l'emballage 1	82 g

Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	7,5 cm
Largeur de l'emballage 2	10,5 cm
Longueur de l'emballage 2	22 cm
Poids de l'emballage 2	865 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	110
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm
Poids de l'emballage 3	10,033 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------