



### Principales

Gamme	Acti 9
Nom abrégé d'appareil	iCH
Type de produit ou de composant	Compteur horaire
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma P porte Prisma Prisma G porte
Type de mesure	Temps de fonctionnement
Type d'affichage	Électromécanique 7 digit(s), nombre de décimales = 2
Valeur maximale mesurée	99999.99 h

### Complémentaires

Affichage pleine échelle	99999,99
Remise à zéro	Sans
Précision de l'affichage	0.0001
[Us] tension assignée d'alimentation	230 V c.a. à 50 Hz
Puissance consommée en VA	0,15 VA
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN

### Environnement

Pas de 9 mm	4
Degré de protection IP	Face avant: IP65
Largeur	36 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	67 mm

### Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,6 cm
Largeur de l'emballage 1	4,0 cm
Longueur de l'emballage 1	9,0 cm
Poids de l'emballage 1	94,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	72
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	7,141 kg

## Caractéristiques environnementales

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------