



Hoofdkenmerken

Productgamma	Acti9
Productnaam	Acti9 iCT
Type product of component	Contacteur
Korte naam apparaat	iCT
Apparaattoepassing	Motor-verwarming-verlichting
Kolom	2P
Ie toegekende bedrijfstrom	20 A AC-7A
Samenstelling poolcontact	2 NO
Type net	AC
Type bediening	Afstandsbediening
[Uc] spanning stuurkring	230...240 V AC 50 Hz

Complementaire kenmerken

Netfrequentie	50 Hz
[Ue] nominale bedrijfsspanning	250 V AC 50 Hz
Max. vermogen	1,2 W bij 250 V AC
[Ui] nominale isolatiespanning	500 V AC 50 Hz
[Uimp] nominale stoothoudspanning	4 kV
Type controlesignaal	Onderhouden
Schakelfrequentie	100 schakeloperaties/dag
Lokale signalering	Werkingsindicatielampje
Hold-in stroomverbruik in VA	2,7 VA
Inschakelstroom in VA	9,2 VA
Montagemodus	Opklikbaar
Montagesteun	35 mm symmetrische DIN-rail
Stap van 9 mm	2
Hoogte	81 mm
Breedte	18 mm
Diepte	68,5 mm
Kleur	Wit
Mechanische levensduur	1000000 cycli
Elektrische levensduur	100000 Cycli IEC/EN 61095 20 A 50 Hz AC-7A 30000 Cycli IEC/EN 61095 50 Hz AC-7B 30000 Cycli IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C 100000 Cycli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 Cycli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 Cycli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A 30000 cycli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
Aansluitingen - klemmen	Stuurkring: tunnelaansluitklemmen2 kabel(s) 1,5 mm² stijve Vermogenskring: tunnelaansluitklemmen1 kabel(s) 1...4 mm² flexibel Vermogenskring: tunnelaansluitklemmen1 kabel(s) 1,5...6 mm² stijve Stuurkring: tunnelaansluitklemmen1 kabel(s) 1,5...2,5 mm² stijve Stuurkring: tunnelaansluitklemmen2 kabel(s) 1,5...2,5 mm² flexibel
Aandraaimoment	Stuurkring: 0,8 N.m Vermogenskring: 0,8 N.m
Compatibiliteit product	IACts
Compatibiliteitscode	ICT
Marktsegment	Residentieel Klein commercieel

Omgeving

Normen	IEC/EN 61095
Geluidsniveau	30 dB
Warmteafvoer	0,9 W bij 50/60 Hz
IP-beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulaire behuizing) conforming to IEC 60529
Vervuilingsgraad	2
Tropicalisatie	2 conform IEC 60068-1 2
Relatieve vochtigheid	95 % bij 55 °C
Werkingshoogte	2000 m
Omgevingstemperatuur bij werking	-5...60 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...70 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,8 cm
Package 1 Width	6,8 cm
Package 1 Length	8,1 cm
Package 1 Weight	116,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	7,9 cm
Package 2 Width	9,3 cm
Package 2 Length	23,0 cm
Package 2 Weight	1,457 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	144
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	17,972 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------