



Hoofdkenmerken

| | |
|---------------------------|----------------|
| Gamma | EVlink |
| Productnaam | EVlink Wallbox |
| Type product of component | Laadstation |
| Korte naam apparaat | EVH2 |
| Beschrijving polen | 3P + N |
| Montagemodus | Wandmontage |
| Type aanbod | Standaard |
| Max power | 11 kW 16 A |
| Number of charge point | 1 |
| Connection to the vehicle | Contactdoos T2 |
| Toegangscontrolesysteem | Sleutel |

Complementaire kenmerken

| | |
|------------------------|---|
| Rated supply voltage | 380...415 V AC 50/60 Hz |
| Aantal ingangen | 1 |
| Ingangstype | Contact voor vermogensbeperking Contact voor vertraagd laden |
| Type bediening | 1 wit knop, functie: stop/herstart Green button, function: cable unlocking |
| Lokale signalering | 1 multi-colour LED, functie: statusaanduiding |
| Hoogte | 480 mm |
| Breedte | 331,5 mm |
| Diepte | 170 mm |
| Gewicht product | 5,6 kg |
| Kleur | White (RAL 9003) Grey (RAL 7016) |
| Normen | IEC 62196-2 IEC 61851-22 IEC 61851-1 IEC 62196-1 |
| Productcertificeringen | CB CE |

Omgeving

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| IP-beschermingsgraad | IP54 conforming to IEC 60529 |
| IK beschermingsgraad | IK10 conform IEC 62262 |
| Omgevingstemperatuur voor werking | -30...50 °C |
| Omgevingstemperatuur bij opslag | -40...80 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 5...95 % |

Packing Units

| | |
|-------------------------|----------|
| Type verpakking 1 | PCE |
| Aant. eenh./verp. | 1 |
| Verpakkingsgewicht (lb) | 8,397 kg |
| Hoogte verpakking 1 | 25,5 cm |
| Breedte verpakking 1 | 53,5 cm |
| Lengte verpakking 1 | 40 cm |

Offer Sustainability

| | |
|-----------------------------------|--|
| Status handhaafbaar aanbod | Green Premium-product |
| REACH-regelgeving | REACH-verklaring |
| EU-richtlijn RoHS | Conform EU-verklaring RoHS |
| Kwikkvrij | Ja |
| Informatie over RoHS-vrijstelling | Ja |
| RoHS-regulering China | RoHS-verklaring China |
| Milieu-informatie | Milieuprofiel Van Het Product |
| Circulariteitsprofiel | Informatie Over Einde Levensduur |

Contractuële waarborg

| | |
|----------|------------|
| Garantie | 18 maanden |
|----------|------------|