



Hoofdkenmerken

Gamma	EVlink
Productnaam	EVlink Wallbox
Type product of component	Laadstation
Korte naam apparaat	EVH2
Beschrijving polen	1P + N
Montagemodus	Wandmontage
Type aanbod	Standaard
Max power	7,4 kW 32 A
Number of charge point	1
Connection to the vehicle	Contactdoos T2
Toegangscontrolesysteem	Sleutel

Complementaire kenmerken

Rated supply voltage	220...240 V AC 50/60 Hz
Aardingsstelsel	TT TN
Aantal ingangen	1
Ingangstype	Contact voor vermogensbeperking Contact voor vertraagd laden
Type bediening	1 wit knop, functie: stop/herstart Groene knop, functie: kabelontgrendeling
Lokale signalering	1 multi-colour LED, functie: statusaanduiding
Hoogte	480 mm
Breedte	331,5 mm
Diepte	170 mm
Gewicht product	5,6 kg
Kleur	Wit (RAL 9003) Grijs (RAL 7016)
Normen	IEC 61851-1 IEC 62196-2 IEC 61851-22 IEC 62196-1
Productcertificeringen	CE CB

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP54 conform IEC 60529
IK beschermingsgraad	IK10 conform IEC 62262
Omgevingstemperatuur voor werking	-30...50 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...80 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5...95 %

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Verpakkingseenheid

Type verpakking 1	PCE
Aant. eenh./verp.	1
Verpakkingsgewicht (lb)	8,116 kg
Hoogte verpakking 1	25,8 cm
Breedte verpakking 1	40 cm
Lengte verpakking 1	53,5 cm
Type verpakking 2	P06
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2	4
Gewicht verpakking 2	40,964 kg
Hoogte verpakking 2	80 cm
Breedte verpakking 2	80 cm
Lengte verpakking 2	60 cm

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Conform EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Milieu-informatie	Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	Informatie Over Einde Levensduur

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------