



### Hoofdkenmerken

|                                            |                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Gamma                                      | Lineryg                            |
| Productnaam                                | FT                                 |
| Korte naam apparaat                        | GV2AF                              |
| Type product of component                  | Combinatieblok                     |
| Categorie toebehoren/<br>aparte onderdelen | Aansluitingstoebereiden            |
| Bereik compatibiliteit                     | TeSys K<br>TeSys GV2<br>Tesys deca |

### Complementaire kenmerken

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Compatibiliteit product | LP1K<br>LC1K |
| Beschrijving polen      | 3P           |
| Hoeveelheid per set     | Set van 10   |
| Nettogewicht            | 0,02 kg      |

### Verpakkingseenheden

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 3,700 cm  |
| Package 1 Width              | 4,100 cm  |
| Package 1 Length             | 5,500 cm  |
| Package 1 Weight             | 12,000 g  |
| Unit Type of Package 2       | BB1       |
| Number of Units in Package 2 | 10        |
| Package 2 Height             | 8,000 cm  |
| Package 2 Width              | 8,500 cm  |
| Package 2 Length             | 12,000 cm |
| Package 2 Weight             | 148,000 g |
| Unit Type of Package 3       | S02       |
| Number of Units in Package 3 | 120       |
| Package 3 Height             | 15,000 cm |
| Package 3 Width              | 30,000 cm |
| Package 3 Length             | 40,000 cm |
| Package 3 Weight             | 2,074 kg  |

### Duurzaamheid van het aanbod

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Status handhaafbaar aanbod     | Green Premium-product       |
| REACH-regelgeving              | REACH-verklaring            |
| REACH vrij van SVHC            | Ja                          |
| EU-richtlijn RoHS              | Conform  EU-verklaring RoHS |
| Vrij van giftige zware metalen | Ja                          |

|                                   |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kwikvrij                          | Ja                                                                                                                                                              |
| RoHS-regulering China             | <a href="#">RoHS-verklaring China</a>                                                                                                                           |
| Informatie over RoHS-vrijstelling | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                              |
| Milieu-informatie                 | <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>                                                                                                                   |
| Circulariteitsprofiel             | <a href="#">Informatie Over Einde Levensduur</a>                                                                                                                |
| WEEE                              | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |

### Contractuële waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|