



Principales

Gamme	Linergy
Nom du produit	FT
Nom abrégé d'appareil	GV2G
Type de produit ou de composant	Peigne de raccordement
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé	Accessoire de raccordement
Description des pôles	3P
Compatibilité de gamme	TeSys GV2 TeSys K TeSys U TeSys Deca
Nombre de dérivations	2
[Ith] courant thermique conventionnel	63 A
Pas de raccordement	54 mm

Complémentaires

Emplacement de montage	Sur la borne
[Ui] tension assignée d'isolement	690 V
Longueur	98 mm
Poids du produit	0,038 kg

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1 cm
Largeur de l'emballage 1	8 cm
Longueur de l'emballage 1	14 cm
Poids de l'emballage 1	40 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	80
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	15 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	3,285 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	2560
Hauteur de l'emballage 3	77 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	60 cm
Poids de l'emballage 3	118,1 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------