



Principales

Gamme	PowerLogic
Nom du produit	CT
Type de produit ou de composant	Transformateur de courant
Courant secondaire	5 A
Classe de précision	Classe 0.5 à 4 VA Classe 3 à 6 VA Classe 1 à 5,5 VA
[In] courant assigné d'emploi	200 A

Complémentaires

Type de transformateur de courant	Tropicalisé pour câble
Rapport de transformation de courant	200/5
[Ith] courant thermique conventionnel	12 kA
Courant dynamique admissible	2.5 Ith
Courant d'alimentation maximal	5
[Ue] tension assignée d'emploi	< 720 V c.a. 50/60 Hz
[Ui] tension assignée d'isolement	3 kV
Mode d'installation	Enclipsable Par vis
Support de montage	Rail DIN Platine de montage
Largeur	Extérieur: 44 mm
Hauteur	Extérieur: 65 mm
Profondeur	Cadre : 30 mm Total : 37 mm
Diamètre	21 mm
Poids du produit	0,175 kg
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	3 kV
Classe d'isolation électrique	Classe B
Diamètre extérieur du câble	21 mm
Plombage	Avec

Environnement

Normes	IEC 61869-2 VDE 0414
Certifications du produit	CE[RETURN]EAC
Degré de protection IP	IP20
Humidité relative	0...95 %
Température de fonctionnement	-25...60 °C

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,5 cm
Largeur de l'emballage 1	5,5 cm
Longueur de l'emballage 1	8,0 cm
Poids de l'emballage 1	181,0 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	50
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	9,25 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------