



Hoofdkenmerken

| | |
|------------------------------|---|
| Productgamma | Harmony XAP |
| Type product of component | Gegoten leeg besturingsstation |
| Korte naam apparaat | XAPM |
| Bestemming product | Voor besturings- en signaleringseenheden Ø 22 mm |
| Afmetingen voorplaat product | 80 x 80 mm |
| Bruikbare diepte | 49 mm |
| Zekeringnummer | 1 uitsnijding |
| Kleur behuizingsbasis | Blauw |
| Kleur deksel | Blauw |
| Materiaal | Zinklegering |
| Ingang kabel | 1 gat met blindplug voor ISO 429248 kabelwartel, klemvermogen: 20 mm 1 gat zonder blindplug voor ISO 429248 kabelwartel, klemvermogen: 20 mm |
| Montage apparaat | Inbouw |
| IP-beschermingsgraad | IP65 conforming to IEC 60529 IP69 conform NF C 20-010 IP69K |

Complementaire kenmerken

| | |
|------------------------|----------|
| Aantal verticale rijen | 1 |
| Gewicht product | 0,455 kg |

Omgeving

| | |
|----------------------------------|--|
| Beschermende behandeling | TC |
| Omgevingstemperatuur bij opslag | -40...70 °C |
| Omgevingstemperatuur bij werking | -40...70 °C |
| Overspanningscategorie | Klasse I conform IEC 60536 Klasse I conform NF C 20-030 |

Packing Units

| | |
|---|------------|
| Type verpakking 1 | PCE |
| Aant. eenh./verp. | 1 |
| Verpakkingsgewicht (lb) | 524 g |
| Hoogte verpakking 1 | 8,2 cm |
| Breedte verpakking 1 | 9 cm |
| Lengte verpakking 1 | 9,2 cm |
| Type verpakking 2 | S02 |
| Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 | 12 |
| Gewicht verpakking 2 | 6,615 kg |
| Hoogte verpakking 2 | 15 cm |
| Breedte verpakking 2 | 30 cm |
| Lengte verpakking 2 | 40 cm |
| Type verpakking 3 | P06 |
| Aantal gebruikseenheden in verpakking 3 | 192 |
| Gewicht verpakking 3 | 116,388 kg |

| | |
|----------------------|-------|
| Hoogte verpakking 3 | 80 cm |
| Breedte verpakking 3 | 80 cm |
| Lengte verpakking 3 | 60 cm |

Offer Sustainability

| | |
|-----------------------------------|---|
| Status handhaafbaar aanbod | Green Premium-product |
| REACH-regelgeving | REACH-verklaring |
| REACH vrij van SVHC | Ja |
| EU-richtlijn RoHS | Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) EU-verklaring RoHS |
| Vrij van giftige zware metalen | Ja |
| Kwikvrij | Ja |
| Informatie over RoHS-vrijstelling | Ja |
| RoHS-regulering China | RoHS-verklaring China |
| Milieu-informatie | Milieuprofiel Van Het Product |
| Circulariteitsprofiel | Informatie Over Einde Levensduur |

Contractuële waarborg

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|