



Hoofdkenmerken

Productgamma	Harmony XAC
Type product of component	Kop voor drukknop voor nooduitschakeling
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid	1

Complementaire kenmerken

Markering	Niet gemarkeerd
Kap/operator of lenskleur	Rood
Compatibiliteit product	XACA..
Montagelocatie	Voorzijde kast
Gewicht product	0,04 kg
Overspanningscategorie	Klasse II conform IEC 61140

Omgeving

Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...70 °C
Omgevingstemperatuur bij werking	-25...70 °C
IK beschermingsgraad	IK08 conform EN 50102
Normen	CSA C22.2 Nr 14 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 EN/IEC 60204-32 EN/IEC 60947-5-5
Trillingsweerstand	15 gn (f= 10...500 Hz) conform IEC 60068-2-6

Packing Units

Type verpakking 1	PCE
Aant. eenh./verp.	1
Verpakkingsgewicht (lb)	40 g
Hoogte verpakking 1	4,4 cm
Breedte verpakking 1	9,3 cm
Lengte verpakking 1	4,4 cm
Type verpakking 2	S01
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2	40
Gewicht verpakking 2	1,81 kg
Hoogte verpakking 2	15 cm
Breedte verpakking 2	15 cm
Lengte verpakking 2	40 cm
Hoogte verpakking 3	15 cm

Offer Sustainability

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Milieu-informatie	Milieuprofiel Van Het Product

Contractual warranty

Garantie	18 maanden
----------	------------