

# ZB2BE101

contactblok met terugvering - 1NO -  
frontmontage



## Hoofdkenmerken

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Productgamma                  | Harmony XAC                 |
| Type product of component     | Contactblok                 |
| Naam component                | ZB2                         |
| Type elektrische kring        | Stuurkring                  |
| Toepassing contactblok        | Één enkele snelheid         |
| Type contactblok              | Enkelvoudig                 |
| Type operator                 | Terugverend                 |
| Compatibiliteit product       | XB4<br>XAPS2<br>XACA<br>XB5 |
| Type en samenstelling contact | 1 NO                        |
| Blokmontage                   | Vooraan gemonteerd          |
| Werking contacten             | Vertraagd afvallend         |

## Complementaire kenmerken

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mechanische levensduur                            | 1000000 cycli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Aanduiding contactcode                            | A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conform IEC 947-5-1 appendix A<br>A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A conform IEC 947-5-1 appendix A<br>Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conform IEC 947-5-1 appendix A<br>Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A conform IEC 947-5-1 appendix A                                                                                       |
| Ithe conventionele thermische stroom in behuizing | 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [Ui] nominale isolatiespanning                    | 600 V (vervuilingsgraad 3) conform IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [Uimp] nominale stoothoudspanning                 | 6 kV conform IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Maximale weerstand over aansluitklemmen           | 25 MOhm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bedrijfskracht                                    | 13...15 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kortsluitbeveiliging                              | 10 A beveiliging met zekering via patroon zekering type gG (gl)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nominaal bedrijfsvermogen in W                    | 40 W DC-13 voor 1000000 cycli, gebruiksn snelheid <3600 cyc/u bij 120 V, belastingsfactor = 0,5 conform IEC 60947-5-1<br>48 W DC-13 voor 1000000 cycli, gebruiksn snelheid <3600 cyc/u bij 48 V, belastingsfactor = 0,5 conform IEC 60947-5-1<br>65 W DC-13 voor 1000000 cycli, gebruiksn snelheid <3600 cyc/u bij 24 V, belastingsfactor = 0,5 conform IEC 60947-5-1 |
| Beschrijving klemmen ISO nr 1                     | (13-14)NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nettogewicht                                      | 0,02 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Aansluitingen - klemmen                           | Schroefklem aansluitingen, 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> met of zonder kabeluiteinde<br>Schroefklem aansluitingen, 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> met of zonder kabeluiteinde                                                                                                                                                                                                      |

## Omgeving

|                                               |                                                                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Omgevingstemperatuur bij werking              | -25...70 °C                                                      |
| Omgevingstemperatuur bij opslag               | -40...70 °C                                                      |
| Trillingsweerstand                            | 15 gn (f= 10...500 Hz) conform IEC 60068-2-6                     |
| Beschermingsklasse tegen elektrische schokken | Klasse II conform IEC 61140                                      |
| Normen                                        | EN/IEC 60947-5-1<br>UL 508<br>EN/IEC 60204-32<br>CSA C22.2 Nr 14 |

## Verpakkingseenheden

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 2,000 cm  |
| Package 1 Width              | 4,000 cm  |
| Package 1 Length             | 4,000 cm  |
| Package 1 Weight             | 14,000 g  |
| Unit Type of Package 2       | BB1       |
| Number of Units in Package 2 | 10        |
| Package 2 Height             | 4,000 cm  |
| Package 2 Width              | 10,000 cm |
| Package 2 Length             | 15,000 cm |
| Package 2 Weight             | 147,000 g |
| Unit Type of Package 3       | S01       |
| Number of Units in Package 3 | 200       |
| Package 3 Height             | 15,000 cm |
| Package 3 Width              | 15,000 cm |
| Package 3 Length             | 40,000 cm |
| Package 3 Weight             | 3,225 kg  |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                   |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelgeving                 | <a href="#">REACH-verklaring</a>                                                                                                                                |
| REACH vrij van SVHC               | Ja                                                                                                                                                              |
| EU-richtlijn RoHS                 | Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>                                               |
| Vrij van giftige zware metalen    | Ja                                                                                                                                                              |
| Kwikvrij                          | Ja                                                                                                                                                              |
| RoHS-regulering China             | <a href="#">RoHS-verklaring China</a>                                                                                                                           |
| Informatie over RoHS-vrijstelling | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                              |
| WEEE                              | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |

## Contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|