



Principales

Gamme	Prisma
Gamme de produit	Prisma P
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma P unité fonctionnelle
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Produit installé	EasyPact : fixe CVS100...160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation EasyPact : fixe CVS250 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT : fixe INS250 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT : fixe INV250 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT : fixe NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT : fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation EasyPact : fixe CVS100...160 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation EasyPact : fixe CVS250 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT : fixe NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT : fixe NSX250 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation
Description des pôles	1 x4P : fixe CVS100...160 horizontal installation 1 x4P : fixe CVS250 horizontal installation 1 x3P : fixe INS250 horizontal installation 1 x4P : fixe INS250 horizontal installation 1 x3P : fixe INV250 horizontal installation 1 x4P : fixe INV250 horizontal installation 1 x4P : fixe NSX100 à 160 horizontal installation 1 x4P : fixe NSX250 horizontal installation
Nombre de modules verticaux	4 module(s) : CVS100...160 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 4 module(s) : CVS250 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 4 module(s) : INS250, direct dans 650 mm largecellule 4 module(s) : INV250, direct dans 650 mm largecellule 4 module(s) : NSX100 à 160 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 4 module(s) : NSX250 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 4 module(s) : CVS100...160 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 4 module(s) : CVS250 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 4 module(s) : NSX100 à 160 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 4 module(s) : NSX250 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule

Normes	CEI 61439-2
Certifications du produit	ASEFA

Complémentaires

Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Lisse Mat
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Largeur	650 mm
Hauteur	192 mm
Poids du produit	1,48 kg
Unité fonctionnelle	650 mm 400 mm Prisma P cellule EasyPact CVS100...160 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule EasyPact CVS250 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT INS250 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT INS250 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT INV250 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT INV250 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule EasyPact CVS100...160 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule EasyPact CVS250 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,6 cm
Largeur de l'emballage 1	19,5 cm
Longueur de l'emballage 1	57,5 cm
Poids de l'emballage 1	1,51 kg
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	22 cm
Largeur de l'emballage 2	22,4 cm
Longueur de l'emballage 2	61 cm
Poids de l'emballage 2	7,65 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	100
Hauteur de l'emballage 3	105 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm
Poids de l'emballage 3	165 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------