


03414

Platine NS250 horizontale fixe/débrochable sur socle rotative/télécommande 4P





Principales

Gamme	Prisma
Gamme de produit	Prisma P
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma P unité fonctionnelle
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm

Produit installé	<p>EasyPact : fixe CVS100...160 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>EasyPact : fixe CVS250 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>EasyPact : fixe CVS100...160 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>EasyPact : fixe CVS250 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX250 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX250 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX250 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX250 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX250 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX250 avec protection différentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX250 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX250 avec protection différentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation</p>
Description des pôles	<p>1 x4P: fixe CVS100...160 horizontal installation</p> <p>1 x4P: fixe CVS250 horizontal installation</p> <p>1 x4P: fixe NSX100 à 160 horizontal installation</p> <p>1 x4P: fixe NSX250 horizontal installation</p> <p>1 x4P: plug-in NSX100 à 160 horizontal installation</p> <p>1 x4P: plug-in NSX250 horizontal installation</p>

Nombre de modules verticaux	4 module(s) : CVS100...160 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 4 module(s) : CVS250 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 4 module(s) : NSX100 à 160 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 4 module(s) : NSX250 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 4 module(s) : CVS100...160 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 4 module(s) : CVS250 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 4 module(s) : NSX100 à 160 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 4 module(s) : NSX250 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule
Normes	CEI 61439-2
Certifications du produit	ASEFA

Complémentaires

Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Lisse Mat
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Largeur	650 mm
Hauteur	200 mm
Poids du produit	2,36 kg
Unité fonctionnelle	650 mm 400 mm Prisma P cellule EasyPact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule EasyPact CVS250 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 sans fixe commande électrique horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 sans plug-in poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 sans plug-in commande électrique horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 sans plug-in par maneton horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 sans fixe commande électrique horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 sans plug-in poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 sans plug-in commande électrique horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 sans plug-in par maneton horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule EasyPact CVS100...160 avec fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule EasyPact CVS250 avec fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec fixe commande électrique horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec plug-in poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec plug-in commande électrique horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec plug-in par maneton horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 avec fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 avec fixe commande électrique horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 avec plug-in poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 avec plug-in commande électrique horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 avec plug-in par maneton horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,000 cm
Largeur de l'emballage 1	20,100 cm
Longueur de l'emballage 1	57,200 cm
Poids de l'emballage 1	2,500 kg
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	8
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	20,850 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	64
Hauteur de l'emballage 3	75,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	178,800 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------