Fiche produit
Caractéristiques

03417
Platine inverseur NS250 horizontal télécommande



Principales

Gamme	Prisma
Gamme de produit	Prisma P
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma P unité fonctionnelle
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 600 mm
Produit installé	Inverseur de source : fixe BA controller - horizontal installation Inverseur de source : fixe inverseur de source NSX100…250 - contrôle : contrôle à distance - horizontal installation Inverseur de source : fixe contrôleur UA - horizontal installation
Description des pôles	2 x3P: fixe inverseur de source NSX100…250 horizontal installation 2 x4P: fixe inverseur de source NSX100…250 horizontal installation
Nombre de modules verticaux	4 module(s) : BA controller, direct dans 650 mm largecellule 8 module(s) : inverseur de source NSX100…250, direct dans 650 mm largecellule 4 module(s) : contrôleur UA, direct dans 650 mm largecellule
Normes	CEI 61439-2
Certifications du produit	ASEFA

Complémentaires

Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Mat Lisse
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Largeur	650 mm
Hauteur	200 mm
Poids du produit	3 kg
Unité fonctionnelle	650 mm 600 mm Prisma P cellule inverseur de source BA controller fixe horizontal 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule inverseur de source inverseur de source NSX100…250 fixe contrôle à distance horizontal 3P 2 direct 8 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule inverseur de source inverseur de source NSX100…250 fixe contrôle à distance horizontal 4P 2 direct 8 12,5 mm 650 mm 600 mm Prisma P cellule inverseur de source contrôleur UA fixe horizontal 1 direct 4 12,5 mm

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4 cm
Largeur de l'emballage 1	11 cm
Longueur de l'emballage 1	57 cm
Poids de l'emballage 1	2,9 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois