



Principales

Gamme	Prisma
Gamme de produit	Prisma P
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma P unité fonctionnelle
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm

Produit installé	<p>EasyPact : fixe CVS400 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>EasyPact : fixe CVS630 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX400 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX400 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX400 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX400 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX400 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX630 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX630 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX630 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX630 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX630 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation</p> <p>EasyPact : fixe CVS400 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>EasyPact : fixe CVS630 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX400 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX400 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX400 avec protection différentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX400 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX400 avec protection différentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX630 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX630 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX630 avec protection différentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX630 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX630 avec protection différentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation</p>
Description des pôles	<p>1 x4P: fixe CVS400 horizontal installation</p> <p>1 x4P: fixe CVS630 horizontal installation</p> <p>1 x4P: fixe NSX400 horizontal installation</p> <p>1 x4P: fixe NSX630 horizontal installation</p> <p>1 x4P: plug-in NSX400 horizontal installation</p> <p>1 x4P: plug-in NSX630 horizontal installation</p>

Nombre de modules verticaux	<p>4 module(s) : NSX400 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule</p> <p>4 module(s) : NSX630 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule</p> <p>4 module(s) : NSX400 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule</p> <p>4 module(s) : NSX630 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule</p> <p>5 module(s) : CVS400 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule</p> <p>5 module(s) : CVS630 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule</p> <p>5 module(s) : NSX400 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule</p> <p>5 module(s) : NSX630 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule</p> <p>5 module(s) : CVS400 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule</p> <p>5 module(s) : CVS630 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule</p> <p>5 module(s) : NSX400 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule</p> <p>5 module(s) : NSX630 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule</p>
Normes	CEI 61439-2
Certifications du produit	ASEFA

Complémentaires

Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Mat Lisse
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Largeur	650 mm
Hauteur	250 mm

Poids du produit	2,96 kg
Unité fonctionnelle	650 mm 400 mm Prisma P cellule EasyPact CVS400 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule EasyPact CVS630 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX400 sans plug-in par maneton horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX400 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX400 sans fixe commande électrique horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX400 sans plug-in poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX400 sans plug-in commande électrique horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX630 sans plug-in par maneton horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX630 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX630 sans fixe commande électrique horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX630 sans plug-in poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX630 sans plug-in commande électrique horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule EasyPact CVS400 avec fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule EasyPact CVS630 avec fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX400 avec plug-in par maneton horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX400 avec fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX400 avec fixe commande électrique horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX400 avec plug-in poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX400 avec plug-in commande électrique horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX630 avec plug-in par maneton horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX630 avec fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX630 avec fixe commande électrique horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX630 avec plug-in poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX630 avec plug-in commande électrique horizontal 4P 1 direct 5 12,5 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,000 cm
Largeur de l'emballage 1	25,500 cm
Longueur de l'emballage 1	58,000 cm
Poids de l'emballage 1	3,000 kg
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	18,900 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	72
Hauteur de l'emballage 3	103,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	223,200 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------