


# Fiche produit

## Caractéristiques

# 04488

## Liaison 1600 A NS1600 vertical fixe 4P



### Principales

Gamme	Prisma
Gamme de produit	Prisma P
Type de produit ou équipement	Connexion
Nom du produit	Prisma Prisma P boîtier
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de distribution de courant
Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASEFA

### Complémentaires

Raccordement appareil-armoire	Jeu de barres Linergy
Description des pôles	4P
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm
Profondeur de l'armoire	400 mm: face avant 400 + 400 mm: face arrière
Produit installé	ComPacT: fixe NS1600 - contrôle : par maneton vertical installation ComPacT: fixe NS1600 - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation ComPacT: fixe NS1600 - contrôle : commande électrique vertical installation
[Ie] courant assigné d'emploi	1600 A
[In] courant assigné d'emploi	1600 A
Section du jeu de barre	80 x 10 mm
Hauteur	150 mm
Largeur	550 mm
Profondeur	300 mm
Poids du produit	18,84 kg
Quantité du lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	650 mm 800 mm Prisma P cellule ComPacT NS1600 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur Canalis 16 650 mm 800 mm Prisma P cellule ComPacT NS1600 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 connexion de fond sur Canalis 16 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NS1600 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 14 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NS1600 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 14 650 mm 800 mm Prisma P cellule ComPacT NS1600 fixe commande électrique vertical 4P 1 connexion de fond sur Canalis 16 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NS1600 fixe commande électrique vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 14

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	11,0 cm
Largeur de l'emballage 1	12,0 cm
Longueur de l'emballage 1	54,0 cm

Poids de l'emballage 1	18,84 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	37,0 cm
Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	226,08 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------