

# Fiche produit

## Caractéristiques

# 08123

## Porte pleine 9 modules coffret



### Principales

Gamme	Prisma
Gamme de produit	Prisma G
Type de produit ou équipement	Porte
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma G boîtier
Équipement fournis	Porte Poignée Serrure à clé (clé 405) Autre verrouillage et insert à commander séparément 2 charnière
Type de porte	Opaque
Degré de protection IP	IP43 avec porte, auvent et joint IP43 IP30 sans porte IP40 avec porte IP41 avec porte et auvent

### Complémentaires

Description d'installation	Coffret - largeur 600 mm Coffret d'extension - largeur 600 mm
Sens d'ouverture de la porte	Réversible
Nombre de verrous	1
Angle d'ouverture de porte	130 °
Nombre de modules verticaux (50 mm)	9
Matière du coffret	Poignée :polyamide Plaque de finition :feuille d'acier traité
Quantité du lot	Lot de 1
Hauteur	480 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	36 mm
Poids du produit	3,38 kg
Finition de la surface	Mat Lisse
Couleur	Blanc (RAL 9001)

### Environnement

Tenue aux chocs IK	IK08 conforming to EN/CEI 62262
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,5 cm
Largeur de l'emballage 1	51,5 cm
Longueur de l'emballage 1	64,0 cm
Poids de l'emballage 1	4,06 kg

Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	30
Hauteur de l'emballage 2	97,5 cm
Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	133,8 kg

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------