

# Fiche produit

## Caractéristiques

# 08174

## Gaine L300 coffret 12 modules



### Principales

Gamme	Prisma
Gamme de produit	Prisma G
Type de produit ou équipement	Conduit
Compatibilité produit	Coffret mural - largeur 600 mm
Application	Distribution électrique basse tension
Type de coffret	Coffret fonctionnel livré sous forme de kit
Description du coffret/ armoire	Gaine de coffret - largeur 300 mm
Installation du coffret	En saillie
Informations complémentaires	Peut être juxtaposé ou mis l'un sur l'autre
Type de plaque frontale	Sans à commander séparément
Nombre de modules verticaux (50 mm)	12
Nombre de modules de 18 mm par rangée	10
Normes	CEI 62208 CEI 61439-1 CEI 61439-2

### Complémentaires

[Ui] tension assignée d'isolement	1000 V sur JdB principaux arrière se conformer à CEI 61439-2
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[In] courant assigné d'emploi	630 A à 40 °C se conformer à CEI 61439-2
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	25 kA 1s se conformer à CEI 61439-2
[Ipk] courant assigné de crête admissible	53 kA se conformer à CEI 61439-2
Classe d'isolation électrique	Classe I
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Lisse Mat
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Largeur	300 mm
Hauteur	630 mm
Profondeur	205 mm
Poids du produit	7,02 kg
Quantité du lot	Lot de 1

### Environnement

Degré de protection IP	IP43 avec porte, auvent et joint IP43 IP30 sans porte IP40 avec porte IP41 avec porte et auvent
Tenue aux chocs IK	IK07 sans porte se conformer à EN/CEI 62262 IK08 avec porte
Robustesse mécanique	Essais sismiques - 2,5G se conformer à CEI 60068-2-57

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	10,8 cm
Largeur de l'emballage 1	36,0 cm
Longueur de l'emballage 1	67,2 cm
Poids de l'emballage 1	7,09 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	24
Hauteur de l'emballage 2	99,5 cm
Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	182,16 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------