


Fiche produit

Caractéristiques

08347

Gaine IP55 L300 27 modules



Principales

Gamme	Prisma
Gamme de produit	Prisma G
Type de produit ou équipement	Porte Panneau arrière
Application	Distribution électrique basse tension
Type de coffret	Coffret fonctionnel livré sous forme de kit
Installation du coffret	En saillie
Équipement fournis	1 x porte pour coffret
Informations complémentaires	Peut être juxtaposé ou mis l'un sur l'autre
Type de plaque frontale	Sans
Nombre de modules verticaux (50 mm)	27
Nombre de modules de 18 mm par rangée	10
Normes	CEI 61439-2 CEI 62208 CEI 61439-1

Complémentaires

[Ui] tension assignée d'isolement	1000 V
[In] courant assigné d'emploi	630 A à 40 °C se conformer à CEI 61439-2
Classe d'isolation électrique	Classe I
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Lisse Mat
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Largeur	300 mm
Hauteur	1450 mm
Profondeur	260 mm
Poids du produit	23 kg
Quantité du lot	Lot de 1

Environnement

Degré de protection IP	IP55 avec porte
Tenue aux chocs IK	IK10 avec porte se conformer à EN/CEI 62262
Robustesse mécanique	Essais sismiques - 2,5G se conformer à CEI 60068-2-57

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	10,5 cm
Largeur de l'emballage 1	34,8 cm
Longueur de l'emballage 1	143,5 cm
Poids de l'emballage 1	26,0 kg
Type d'emballage 2	P2M

Nb produits dans l'emballage 2	15
Hauteur de l'emballage 2	70,0 cm
Largeur de l'emballage 2	120,0 cm
Longueur de l'emballage 2	200,0 cm
Poids de l'emballage 2	411,0 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------