

# Fiche produit

## Caractéristiques

# 08513

## Porte pleine IP30 L300



### Principales

Gamme	Prisma
Gamme de produit	Prisma P
Type de produit ou équipement	Porte
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma P conduit de cellule
Équipement fournis	Porte Poignée Serrure à clé (clé 405) Autre verrouillage et insert à commander séparément 2 charnière
Installation du coffret	Posé au sol
Type de porte	Opaque
Degré de protection IP	IP30

### Complémentaires

Description d'installation	Gaine cellule - largeur 300 mm
Sens d'ouverture de la porte	Réversible
Nombre de verrous	2
Angle d'ouverture de porte	120 °
Nombre de modules verticaux (50 mm)	36
Matière du coffret	Feuille d'acier traité
Quantité du lot	Lot de 1
Hauteur	2000 mm
Largeur	300 mm
Profondeur	30 mm
Poids du produit	10,18 kg
Finition de la surface	Lisse Mat
Couleur	Blanc (RAL 9001)

### Environnement

Tenue aux chocs IK	IK08 conforming to EN/CEI 62262
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,500 cm
Largeur de l'emballage 1	31,000 cm
Longueur de l'emballage 1	203,500 cm
Poids de l'emballage 1	8,126 kg
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	30

Hauteur de l'emballage 2	105,000 cm
Largeur de l'emballage 2	202,500 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	305,400 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------