

Fiche produit

Caractéristiques

13173

Kaedra - coffret universel porte opaque - 448 x 610 mm



Principales

Gamme	Kaedra
Type de produit ou équipement	Coffret étanche
Type d'extensibilité	Coffret universel
Type de châssis plein	Perforé

Complémentaires

Installation du coffret	En saillie
Classe d'isolation électrique	Double isolation Classe II
Type de face avant	Opaque Réversible
[In] courant assigné d'emploi	125 A
Nbre coupe-circuit auto PG ISO	17
Verrouillages optionnels	Verrou sécurité en option
Matière du coffret	Polymère auto-extinguible
Largeur	448 mm
Hauteur	610 mm
Profondeur	160 mm
Profondeur interne	91 mm
Couleur	Habillage: gris clair (RAL 7035)

Environnement

Normes	CEI 670 CEI 60439-3 EN 50102 EN 50262 CEI 60529
Tenue au feu	750 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Degré de protection IP	IP65 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK09 se conformer à EN 50102
Caractéristiques environnement (UV)	Résistant aux UV : class 3 se conformer à ISO 4582 : 2010 Test de dégradation aux ultraviolets se conformer à ISO 4892-2 : 2013
Catégorie de surtension	II
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...60 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	62,000 cm
Largeur de l'emballage 1	46,800 cm
Longueur de l'emballage 1	16,800 cm
Poids de l'emballage 1	3,110 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	19
Hauteur de l'emballage 2	120,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	71,090 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------