

Fiche produit

Caractéristiques

140NOM21100C

Modicon Quantum - Cpl 1mb, 1mb+



Principales

Gamme de produit	Plateforme d'automatisme Modicon Quantum
Type de produit ou équipement	Adaptateur de tête de réseau DIO

Complémentaires

Accessoires associés	140CRA21110 140CRA21120
Nombre de ports	1 Modbus Plus RS485 paire torsadée en cuivre unique 1 Modbus RS232 paire torsadée en cuivre unique
Vitesse de transmission	1 Mbit/s
Mots E/S	30 I/32 O
Vérifications	Adresse RAM RAM Processeur Somme de contrôle
Puissance dissipée en W	4 W
Courant nécessaire pour le bus	780 mA
Format du module	Standard

Environnement

Tenue aux décharges électrostatiques	4 kV contact se conformer à CEI 801-2 8 kV dans l'air se conformer à CEI 801-2
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés	10 V/m 80...2000 MHz se conformer à CEI 801-3
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...60 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C
Humidité relative	95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	<= 5000 m
Traitement de protection	Vernis revêtement Humiseal 1A33
Normes	UL 508
Certifications du produit	RMRS[RETURN]FM class 1, division 2[RETURN]CSA[RETURN]GOST[RETURN]C-Tick

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,800 cm
Largeur de l'emballage 1	16,500 cm
Longueur de l'emballage 1	31,500 cm
Poids de l'emballage 1	490,000 g

Durabilité de l'offre


Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Racks de montage des modules

Dimensions des modules et des racks



- (1) 2 emplacements
- (2) 3 emplacements
- (3) 4 emplacements
- (4) 6 emplacements
- (5) 10 emplacements
- (6) 16 emplacements