


Fiche produit

Caractéristiques

33688

ComPacT NS - télécommande MCH - fixe - 200-240Vca 50/60Hz pour NS630b-1600



Principales

Nom de l'appareil	MCH
Type de produit ou équipement	Télécommande
Application	Moteur de réarmement automatique
Compatibilité de gamme	ComPacT nouvelle génération ComPacT NS630b...
Type de commande	Standard
[Uc] tension circuit de commande	220...240 V CA 50/60 Hz
Mode de montage du disjoncteur	Fixe
Courant nominal du châssis du disjoncteur	630 A 1000 A 1600 A 800 A 1250 A

Complémentaires

Type de signal de commande	Impulsion Maintenu
Temps de réponse du disjoncteur	60 ms +/- 10 ms ouvert 60 ms +/- 10 ms fermé
Fréquence de fonctionnement maximale	<= 3 cycles par minute
Puissance consommée maximale en VA	180 VA

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	15,000 cm
Largeur de l'emballage 1	15,000 cm
Longueur de l'emballage 1	40,000 cm
Poids de l'emballage 1	1,193 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	32
Hauteur de l'emballage 2	45,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	56,576 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine

Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------